

ピアス®リベット

セルフドリリングタイプ

作業効率大幅アップ

優れた削孔性で下穴加工から締結まで一挙に！

商品写真




パッケージ




中箱：W125×D85×H65


使用方法




Step 1
ピアス
セルフリベットを
アタッチメント
リベッターに
セッティング
(差込) します



Step 2
電気ドリルを
正転させ、
下穴削孔します




Step 3
下穴削孔後に
アタッチメント
リベッターを
グリップすれば
カシメ完了します



Step 4
電気ドリルを
逆転させ、
マンドレル
(芯軸) を
排出します

仕様【材質：アルミボディー + ドリル付スチールマンドレル（三価クロメート）】



電気ドリル&アタッチメントリベッター



電気ドリルは、
日立工機 D10VH
マキタ 6408
または
同等品をお使いください。

※インパクトドライバーの使用はお避けください

製品寸法

品番	大箱入数	小箱入数	小箱数	L	H	T	D	下穴径	締結可能範囲	最大削孔板厚	引張強度 (N)	せん断強度 (N)
AMBSD54	3,000	300	10.0	10	8.0	1.4	4.0	4.3	3.2 ~ 6.4	2.3	1600	1100
AMBSD64	2,000	200	10.0	10	9.6	1.6	4.8	5.1	3.2 ~ 6.4	2.3	2200	1600

その他

ピアスリベットセルフドリリングタイプ